



## Szabványos lapos csavarhúzó készlet Kraftform nyéllel, Csavarhúzók száma: 8



### Rendelési adatok

Rendelés száma	662210 8
GTIN	4013288041517
Árucikk kategória	63H

### Leírás

#### Kivitel:

Kovácsolt pengék, az élek pontosan illenek a hornyos csavarok szabványos csavarhornaiba. **Kraftform nyél** ütésálló műanyagból, **beépített puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezét és a kart.

Erősen ötvözött speciális acél **penge**. Nikromatt krómozott felület, fekete hegyek ill. vegyileg nikkelezett Lasertip hegy.

#### Szabvány:

**DIN 5265 Form A**

#### Tartalma:

1-1 db 662200 sz. csavarhúzó: 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 méret

#### Figyelem:

A leghosszabb élettartam a csavarhúzók esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzó méret kiválasztásával.

### Műszaki leírás

Csavarhúzók száma	8
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

**Tartozék**

Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 3,5 mm	662200 3,5
Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm	662200 5,5
Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 8 mm	662200 8
Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 2,5 mm	662200 2,5
Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 10 mm	662200 10
Csavartartó Típus 1	666425 1
Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 4 mm	662200 4
Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 6,5 mm	662200 6,5
Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 3 mm	662200 3