



Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllel teljesen szigetelt, Pengeszélesség b: 4mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 663100 4 |
| GTIN | 4013288148681 |
| Árucikk kategória | 63H |

Leírás

Kivitel:

Nyel és penge **teljesen szigetelt 1000 V-ig, DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Pengék kúpos éllel, a csavarhornyok szabványos méretéhez igazítva. Teljesen szigetelt, a szigetelés átütési szilárdsága a VDE szerint előírt minimális vizsgálati feszültség többszöröse.

Minden egyes csavarhúzó feszültségátütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Kraftform nyél ütésálló műanyagból, **beépített puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezét és a kart.

Erősen ötvözött speciális acél **penge**. Nikromatt krómozott felület, fekete hegy ill. vegyileg nikkelezett Lasertip hegy. 5,5 mérettől = a szigetelés külső Ø-je azonos az él szélességével (szűk helyen végzett munkáknál kedvező).

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

A leghosszabb élettartam a villanszerelő csavarhúzók esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzó méret kiválasztásával.

Műszaki leírás

| | |
|------------------|--------|
| Pengehossz | 100 mm |
| Pengeszélesség b | 4 mm |
| Teljes hossz | 198 mm |
| Élvastagság a | 0,8 mm |

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Penge hegye | Lasertip |
| Gyártó jelölése | 160 i VDE |
| Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Profil | Lapos csavarhúzó |
| Termék fajtája | Csavarhúzó |