

LINDSTRÖM

Elektronikai laposfogó, Teljes hossz: 150mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	726120 150
GTIN	7314150103195
Árucikk kategória	73M

Leírás**Kivitel:**

Karcsú alak keskeny pofákkal. A pofák külső szélei lekerekítettek. Precíziós illeszték különösen nagy érintkezési felülettel a nagy stabilitás érdekében, minimális súrlódás mellett. Fej és illeszték tükrösre polírozott. **ESD védett**, ergonomikus **2K-** markolatköpenyek. A szabadalmaztatott nyitórugók a fogó zárásánál csökkentik az ellenállást, ezáltal a munkadarabra kifejtett erő nagyon pontosan adagolható.

Lapos-hegyes pofák, belül sima.

Alapanyag:

Nagyteljesítményű golyóscsapágy acél, kovácsolt.

Műszaki leírás

Fejszélesség	9 mm
Teljes hossz	150 mm
Pofahossz	20 mm
Pofák kivitele	Sima
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Pofaalak	lapos-hegyes, belül sima pofák.
Nyel	2K-markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (45 – 48 HRC).

Alapanyag	Nagyteljesítményű golyóscsapágy acél
Felület	tükörfényűre polírozott
nyitórugóval	igen
Termék fajtája	Laposfogó