



## Középvágó fogó, Teljes hossz: 250mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 725800 250    |
| GTIN              | 4003773034070 |
| Árucikk kategória | 73F           |

### Leírás

**Kivitel:**

Különösen erős fejjel és indukciósan edzett éllel. Élkeménység kb. 64 HRC. Fogó feketített, fej polírozott, száruk műanyag bevonattal.

**Előny:**

Kisebb erőkifejtés szükséges, mint azonos hosszúságú oldalcsípő fogók esetén.

**Szabvány:**

**DIN ISO 5743**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium nagyteljesítményű acél, kovácsolt és több fokozatban olajban edzett.

### Műszaki leírás

|  |   |
|--|---|
| Teljes hossz                           | 250 mm  |
| Vágásteljesítmény: Lágú huzal max. Ø   | 5 mm  |
| Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø | 3,5 mm  |
| Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø | 3,8 mm  |
| Szabvány                               | DIN ISO 5743                                    |
| Nyel                                   | Műanyag bevonattal                              |
| Fej                                    | egyenes   |
| Gyártási eljárás                       | Indukciósan edzett élék, élkeménység kb. 64 HRC |

|                |  |
|----------------|--|
| Alapanyag      | Króm-vanádium<br>nagyteljesítményű acél        |
| Felület        | Fogó, feketére<br>foszfátózott, fej polírozott |
| Termék fajtája | Vágó fogó                                      |