



## Lapos villanszerelő csavarhúzó, csökkentett penge Ø-vel, Kraftform nyéllal teljesen szigetelt, Pengeszélesség b: 4mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	663200 4
GTIN	4013288160102
Árucikk kategória	63H

### Leírás

#### Kivitel:

Nyel és penge **teljesen szigetelt 1000 V-ig, DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.** Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik. Pengék kúpos éllel, a csavarhornyok szabványos méretéhez igazítva. Teljesen szigetelt, a szigetelés átütési szilárdsága a VDE szerint előírt minimális vizsgálati feszültség többszöröse. Minden egyes csavarhúzó feszültségátütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

**Kraftform nyél** ütésálló műanyagból, **beépített puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezét és a kart.

Penge erősen ötvöztött speciális acélból, kúpos éllel, cinkfoszfátózott. **Csökkentett penge Ø integrált védőszigeteléssel** mélyen lévő csavaros és rugós elemekhez (penge Ø = szigetelés Ø a penge elülső részén).

#### Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

A leghosszabb élettartam a villanszerelő csavarhúzókat esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja. (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzó méret kiválasztásával.

### Műszaki leírás

Pengehossz	100 mm
Pengeszélesség b	4 mm
Élvastagság a	0,8 mm
Teljes hossz	198 mm

Gyártó jelölése	160 iS
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó