



Lapos villanszerelő csavarhúzó, csökkentett penge Ø-vel, Kraftform nyéllel teljesen szigetelt, Pengeszélesség b: 5,5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	663200 5,5
GTIN	4013288192431
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Nyel és penge **teljesen szigetelt 1000 V-ig, DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Pengék kúpos éllel, a csavarhornyok szabványos méretéhez igazítva. Teljesen szigetelt, a szigetelés átütési szilárdsága a VDE szerint előírt minimális vizsgálati feszültség többszöröse.

Minden egyes csavarhúzó feszültségátütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Kraftform nyél ütésálló műanyagból, **beépített puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart.

Penge erősen ötvözött speciális acélból, kúpos éllel, cinkfoszfátózott. **Csökkentett penge Ø integrált védőszigeteléssel** mélyen lévő csavaros és rugós elemekhez (penge Ø = szigetelés Ø a penge elülső részén).

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

A leghosszabb élettartam a villanszerelő csavarhúzók esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja. (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzó méret kiválasztásával.

Műszaki leírás

Pengeszélesség b	5,5 mm
Pengehossz	125 mm
Teljes hossz	223 mm
Élvastagság a	1 mm
Gyártó jelölése	160 iS

Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó