

LINDSTRÖM

Elektronikai hegyesfogó, recézett pofa, Teljes hossz: 150mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	726160 150
GTIN	7314150103225
Árucikk kategória	73M

Leírás**Kivitel:**

Karcsú alak keskeny pofákkal. A pofák külső szélei lekerekítettek. Precíziós illeszték különösen nagy érintkezési felülettel a nagy stabilitás érdekében, minimális súrlódás mellett. A fej és az illeszték tükrösre polírozott. **ESD védett**, ergonomikus **2K**- markolatköpenyek. A szabadalmaztatott nyitórugók a fogó zárásánál csökkentik az ellenállást, ezáltal a munkadarabra kifejtett erő nagyon pontosan adagolható.

Ovális-hegyes hosszú pofák, belül recézett.

Alapanyag:

Nagyteljesítményű golyóscsapágy acél, kovácsolt.

Műszaki leírás

Fejszélesség	9 mm
Teljes hossz	150 mm
Pofahossz	32 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Pofaalak	félkerek-hegyes, belül fogazott pofák
Pofák kivitele	belül sima
Nyel	2K-markolat

Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (45 – 48 HRC).
Alapanyag	Nagyteljesítményű golyóscsapágy acél
Felület	tükörfényűre polírozott
nyitórugóval	igen
Termék fajtája	Telefonfogó