



## Lapos villanszerelő csavarhúzó készlet, csökkentett penge Ø-vel, Kraftform nyéllel teljesen szigetelt, Csavarhúzók száma: 3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	663210 3
GTIN	4013288164537
Árucikk kategória	63H

### Leírás

#### Kivitel:

Nyel és penge **1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Pengék kúpos éllel, a csavarhornyok szabványos méretéhez igazítva. Teljesen szigetelt, a szigetelés átütési szilárdsága a VDE szerint előírt minimális vizsgálati feszültség többszöröse.

Minden egyes csavarhúzó feszültségátütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

**Kraftform nyél** ütésálló műanyagból, **beépített puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezét és a kart.

Penge erősen ötvözött speciális acélból, kúpos éllel, cinkfoszfátózott. **Csökkentett penge Ø integrált védőszigeteléssel** mélyen lévő csavaros és rugós elemekhez (penge Ø = szigetelés Ø a penge elülső részén).

#### Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

A leghosszabb élettartam a villanszerelő csavarhúzók esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzó méret kiválasztásával.

#### Tartalma:

1-1 db 663200 sz. csavarhúzó: 3,5; 4; 5,5 méret

### Műszaki leírás

Csavarhúzók száma	3
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	Lapos csavarhúzó

Termék fajtája

Csavarhúzó

**Tartozék**

Lapos villanyszerelő csavarhúzó, csökkentett penge Ø-vel,  
Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 4 mm

663200 4

Csavartartó Típus 2

666425 2

Lapos villanyszerelő csavarhúzó, csökkentett penge Ø-vel,  
Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 3,5  
mm

663200 3,5

Lapos villanyszerelő csavarhúzó, csökkentett penge Ø-vel,  
Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 5,5  
mm

663200 5,5

Csavartartó Típus 3

666425 3