



Kábelvágó áttétellel VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 580mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	730600 580
GTIN	4003773021797
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Fej sarló alakú éllel és áttétellel a fejben, acélcső száruk műanyag markolattal. Polírozott fej, markolat **merítéses szigeteléssel 1000 V-ig DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Felhasználás:

Vörösréz és alumínium kábelek vágásához.

Műszaki leírás

Egyeres vezetékhez	150 mm ²
Többeres vezeték Ø-höz	27 mm
Teljes hossz	580 mm
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyel	merítéssel szigetelt
Működtetés	mechanikus, kétkezes
Alapanyag	Szár: Acélcső
Fej	Késfej: Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett.
nyitórugóval	nem
Cserélhető vágófej	igen

Termék fajtája

Olló

Tartozék

Tartalék késfej kábelvágóhoz Teljes hossz 580 mm

730610 580