

HellermannTyton

**Csőtágító fogó, Típus: 8/10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	729930 8/10
GTIN	4031026185231
Árucikk kategória	76C

**Leírás****Kivitel:**

Könnyűfém fogótest 3 db hajlított (8/10 méret egyenes) cserélhető acéltüskével. A nyitás nagysága hernyócsavarral állítható.

**Felhasználás:**

Gumi és PVC csőszájak szétfeszítéséhez.

**Figyelem:**

A tartalék tüskéket csak a típushoz igazodóan használjon.

Tüske hasznos hossza: 65 mm

Teljes hossz: 150 mm

Tüske teljes hossza: 80 mm

Külső kábel Ø-höz: 23 - 28 mm

Belső csőszáj-Ø-höz: 12 - 17 mm

**Műszaki leírás**

Belső csőszáj-Ø-höz	12 - 17 mm
Tüske teljes hossza	80 mm
Külső kábel Ø-höz	23 - 28 mm
Teljes hossz	150 mm
Tüske hasznos hossza	65 mm
Gyártó jelölése	NA8/10

Termék fajtája

Crimpzange

---

**Tartozék**

Tartalék tűske készlet 3 darabos Típus 8/10

729931 8/10

Rugó csőtágító fogóhoz Típus 2

729320 2