



## Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllel teljesen szigetelt, Pengeszélesség b: 8mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	663100 8
GTIN	4013288191090
Árucikk kategória	63H

### Leírás

#### Kivitel:

Nyel és penge **teljesen szigetelt 1000 V-ig, DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint**. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik. Pengék kúpos éllel, a csavarhornyok szabványos méretéhez igazítva. Teljesen szigetelt, a szigetelés átütési szilárdsága a VDE szerint előírt minimális vizsgálati feszültség többszöröse. Minden egyes csavarhúzó feszültségátütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

**Kraftform nyél** ütésálló műanyagból, **beépített puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezét és a kart.

Erősen ötvözött speciális acél **penge**. Nikromatt krómozott felület, fekete hegy ill. vegyileg nikkelezett Lasertip hegy. 5,5 mérettől = a szigetelés külső Ø-je azonos az él szélességével (szűk helyen végzett munkáknál kedvező).

#### Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

A leghosszabb élettartam a villanszerelő csavarhúzók esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzó méret kiválasztásával.

### Műszaki leírás

Pengeszélesség b	8 mm
Teljes hossz	287 mm
Élvastagság a	1,2 mm
Pengehossz	175 mm

Penge hegye	Lasertip
Gyártó jelölése	160 i VDE
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó