




Lapos villanszerelő csavarhúzó készlet, Classic teljesen szigetelt, Csavarhúzók száma: 8



Rendelési adatok

Rendelés száma	663010 8
GTIN	7610733064359
Árucikk kategória	63E

Leírás

Kivitel:

Nyel és penge **1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.** Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Karcsú nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően a nyél nedves vagy olajos kéz esetén is csúszásmentes.

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, legjobb keménység különleges szívósság mellett. Pengék kúpos éllel, a csavarhornyok szabványos méretéhez igazítva. Teljesen szigetelt, a szigetelés átütési szilárdsága a VDE szerint előírt minimális vizsgálati feszültség többszöröse. Minden egyes csavarhúzó feszültségátütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

A leghosszabb élettartam a villanszerelő csavarhúzók esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja. (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzó méret kiválasztásával.

Tartalma:

1-1 db 663000 sz. csavarhúzó: 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 méret

Műszaki leírás

Csavarhúzók száma	8
Sorozat	Classic VDE
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Profil	Lapos csavarhúzó
szikramentes	nem
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Lapos villanyszerelő csavarhúzó, Classicteljesen szigetelt Pengeszélesség b 2 mm	663000 2
Lapos villanyszerelő csavarhúzó, Classicteljesen szigetelt Pengeszélesség b 6,5 mm	663000 6,5
Lapos villanyszerelő csavarhúzó, Classicteljesen szigetelt Pengeszélesség b 3,5 mm	663000 3,5
Lapos villanyszerelő csavarhúzó, Classicteljesen szigetelt Pengeszélesség b 5,5 mm	663000 5,5
Lapos villanyszerelő csavarhúzó, Classicteljesen szigetelt Pengeszélesség b 4 mm	663000 4
Lapos villanyszerelő csavarhúzó, Classicteljesen szigetelt Pengeszélesség b 3 mm	663000 3
Csavartartó Típus 2	666425 2
Lapos villanyszerelő csavarhúzó, Classicteljesen szigetelt Pengeszélesség b 8 mm	663000 8
Lapos villanyszerelő csavarhúzó, Classicteljesen szigetelt Pengeszélesség b 10 mm	663000 10
Csavartartó Típus 3	666425 3
Lapos villanyszerelő csavarhúzó, Classicteljesen szigetelt Pengeszélesség b 2,5 mm	663000 2,5