



Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllal, Pengeszélesség b: 5,5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	662200 5,5
GTIN	4013288003331
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt pengék, az élek pontosan illenek a hornyos csavarok szabványos csavarhornaiba.

Kraftform nyél ütésálló műanyagból, **beépített puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezét és a kart.

Erősen ötvözött speciális acél **penge**. Nikromatt krómozott felület, fekete hegyek ill. vegyileg nikkelezett Lasertip hegy.

Szabvány:

DIN 5265 Form A

Figyelem:

A leghosszabb élettartam a csavarhúzókat akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzó méret kiválasztásával.

Műszaki leírás

Pengeszélesség b	5,5 mm
Pengehossz	125 mm
Teljes hossz	223 mm
Élvastagság a	1 mm
Penge hegye	Lasertip
Gyártó jelölése	335
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

