

**Kompakt csapszegvágó CoBolt®, Teljes hossz: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	731750 200
GTIN	4003773033165
Árucikk kategória	73F

**Leírás****Kivitel:**

A speciális emelőkaros áttétel következtében nagy vágási teljesítmény viszonylag kevés erőráfordítással. Élek indukciósan edzettek (kb. 64 HRC). Feketére foszfátzott fogó, műanyaggal bevont száruk.

**Felhasználás:**

Huzalokhoz max. 2000 N/mm<sup>2</sup> szakítószilárdságig.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	200 mm
Zongorahúrhoz max. Ø-höz	3,6 mm
Acélhuzalhoz, közép kemény, max. Ø	5,2 mm
Acélhuzalhoz, lágy, max. Ø	6 mm
Gyártó jelölése	CoBolt®
Vágóél	edzett
Nyel	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Króm-vanádium-elektroacél
Felület	feketére foszfátzott
nyitórugóval	nem

Termék fajtája

Vágó fogó