



Nagy kábelvágó VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 500mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	730450 500
GTIN	4003773026785
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Fej sarló alakú éllel, acélcső szárok műanyag markolattal.

Polírozott fej, markolat **merítéses szigeteléssel 1000 V-ig DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Műszaki leírás

Többeres vezeték Ø-höz	27 mm
Egyeres vezetékhez	150 mm ²
Teljes hossz	500 mm
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyel	merítéssel szigetelt
Működtetés	mechanikus, kétkezes
Alapanyag	Szár: alumínium cső, nagy szilárdságú.
Fej	Késfej: Vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett.
nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Olló

