



Lapos csavarhúzó készlet „multicraft” erős nyéllal, Csavarhúzók száma: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	660910 6
GTIN	7610733085699
Árucikk kategória	63E

Leírás

Kivitel:

Sokoldalú, robusztus csavarhúzó kúpos pengével (élel) és 6-szögletű kulcsos rásegítéssel. „multicraft” erős nyél ütésálló műanyagból (kadmiummentes), különösen jó fogású, még olajos kézzel is.

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Párhuzamos lapú lépcsős él. 8-as mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez. Nikkelezett és krómozott felület, fekete él.

Előny:

- **Lépcsős, párhuzamos lapú élek, felület érintkezéssel a vonalas érintkezés helyett a nagyobb nyomatékátvitel érdekében.**
- **Nincs Cam-out hatás.**
- **Az élek tökéletesen illenek a szabványos és nem szabványos csavarhornyokba.**
- **A markolat sima, sorjamentes lekerekítése megakadályozza a tenyér kidörzsölését.**
- **Az ívelt ergonomikus alak jó fogású, bőrbarát felülettel fáradtságmentes munkát és nagy nyomatékot tesz lehetővé.**
- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Jelölés profil szimbólummal és mérettel.**

Felhasználás:

Javítási és szerelési munkálatokhoz, megszorult csavarok és anyák stb. meglazításához.

Tartalma:

1-1 db 660900 sz. csavarhúzó: 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 méret

Műszaki leírás

Csavarhúzók száma	6
-------------------	---

Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Lapos csavarhúzó „multicraft” erős nyéllel Pengeszélesség b 4 mm	660900 4
Lapos csavarhúzó „multicraft” erős nyéllel Pengeszélesség b 13 mm	660900 13
Lapos csavarhúzó „multicraft” erős nyéllel Pengeszélesség b 3,5 mm	660900 3,5
Csavartartó Típus 1	666425 1
Lapos csavarhúzó „multicraft” erős nyéllel Pengeszélesség b 10 mm	660900 10
Lapos csavarhúzó „multicraft” erős nyéllel Pengeszélesség b 6,5 mm	660900 6,5
Lapos csavarhúzó „multicraft” erős nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm	660900 5,5
Lapos csavarhúzó „multicraft” erős nyéllel Pengeszélesség b 8 mm	660900 8