



Lapos villanszerelő csavarhúzó készlet Kraftform nyéllel teljesen szigetelt, Csavarhúzók száma: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	663110 5
GTIN	4013288101808
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Nyel és penge **1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Pengék kúpos éllel, a csavarhornyok szabványos méretéhez igazítva. Teljesen szigetelt, a szigetelés átütési szilárdsága a VDE szerint előírt minimális vizsgálati feszültség többszöröse. Minden egyes csavarhúzó feszültségátütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Kraftform nyél ütésálló műanyagból, **beépített puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart.

Erősen ötvözött speciális acél **penge**. Nikromatt krómozott felület, fekete hegy ill. vegyileg nikkelezett Lasertip hegy. 5,5 mérettől = a szigetelés külső Ø-je azonos az él szélességével (szűk helyen végzett munkáknál kedvező).

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

A leghosszabb élettartam a villanszerelő csavarhúzók esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzó méret kiválasztásával.

Tartalma:

1-1 db 663100 sz. csavarhúzó: 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5 méret

Műszaki leírás

Csavarhúzók száma	5
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 2,5 mm	663100 2,5
Csavartartó Típus 2	666425 2
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 3,5 mm	663100 3,5
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 6,5 mm	663100 6,5
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 10 mm	663100 10
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 3 mm	663100 3
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 5,5 mm	663100 5,5
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 4 mm	663100 4
Csavartartó Típus 3	666425 3
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 8 mm	663100 8