



Akkus fúró-csavarozó cserélhető fúrótokmánnal click & go, Típus: GSR1215FC



Rendelési adatok

Rendelés száma	P07223 GSR1215FC
GTIN	3165140847704
Árucikk kategória	00N

Leírás

Kivitel:

Bosch akkus fúró-csavarozó

- **Kompakt, nagyteljesítményű 12 V akkus fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal.**
- **Hosszú élettartamú a kefe nélküli EC motornak köszönhetően (070240 nem).**
- **Electronic Motor Protection (EMP) és Electronic Cell Protection (ECP) funkcióval.**
- **LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához és az akku töltöttségi szint megjelenítéshez.**
- **Többfokozatú nyomaték-beállítás pontos csavarozáshoz.**
- **Elektronikus fordulatszám-szabályozás a pontos megfúráshoz és csavarozáshoz.**
- **Puha markolat.**
- **Cserélhető színes csíptetők a készülék könnyű felismeréséhez (070240 nem).**

Pontos munkavégzés nehezen hozzáférhető helyeken a kompakt méretnek köszönhetően **bittartóval** vagy cserélhető **excenteres vagy szögadapterrel**. Rugalmas munkavégzés a cserélhető rendszer következtében négy különböző **FlexiClick** adapterrel. Kényelmesen használható: Az adapterek a 16 különböző pozíció beállításához egyszerűen a készüléken maradnak.

Tartalom:

Inkluzív szállítókofter, akku és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073852 sz.-tól és a 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Jellemző felhasználás	Strong
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	0 - 400 min ⁻¹
Maximális nyomaték kemény	30 Nm
Maximális csigafúró Ø fában	19 mm
Gyártó jelölése	GSR 12V-15 FC
Maximális nyomaték lágy	15 Nm
Súly	0,8 kg
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	0 - 10 mm
Max. vibráció EN szerint	< 1,9 m/s ²
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	0 - 1300 min ⁻¹
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 12 V
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Akkumulátor-feszültség	12 V
Maximális csigafúró Ø acélban	10 mm
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Fúró-csavarozó