



Kompakt csapszegvágó CoBolt® 20°-ban hajlított fejjel, Teljes hossz: 200mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 731755 200 |
| GTIN | 4003773066866 |
| Árucikk kategória | 73F |

Leírás

Kivitel:

A speciális emelőkaros áttétel következtében nagy vágási teljesítmény viszonylag kevés erőráfordítással. Élek indukciósan edzettek (kb. 64 HRC).

Feketére foszfátzott fogó, műanyaggal bevont száruk. **20°-ban hajlított fej síkban történő vágásokhoz.**

Felhasználás:

Huzalokhoz max. 2000 N/mm² szakítószilárdságig.

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Acélhuzalhoz, lágy, max. Ø | 6 mm |
| Acélhuzalhoz, középkemény, max. Ø | 5,2 mm |
| Zongorahúrhoz max. Ø-höz | 3,6 mm |
| Teljes hossz | 200 mm |
| Gyártó jelölése | CoBolt® |
| Vágóél | edzett |
| Hajlított fej | 20 fok |
| Nyel | Műanyag bevonattal |
| Alapanyag | Króm-vanádium-elektroacél |
| Felület | feketére foszfátzott |

| | |
|----------------|-----------|
| nyitórugóval | nem |
| Termék fajtája | Vágó fogó |