

**Keményfém fúrószár SDS-max, Ø×teljes hossz: 18X340mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	789200 18X340
GTIN	4002395374182
Árucikk kategória	76G

Leírás**Kivitel:****Speciális keményfém lapkageometria a hosszabb élettartam érdekében.**

Erősebb hajlított hegy: precíz fúrás, nem csúszik le a felületről, agresszív betonacélban és gyors fúrási sebességű. PGM által tanúsított - igazoltan tiplikhez alkalmas precíz furatok, mind kémiai, mind fizikai horgonydübelekhez. Nagy forgácselvezetők a gyors forgácstovábbítás érdekében, ezáltal kisebb súrlódás.

Négyszög keresztmetszetű fúrófej 16 mm Ø-től.

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához.

Figyelem:

> 500 mm hossz esetén legalább 150 mm mélyen végezzen (elsősorban azonos Ø-jű) előfúrást rövid fúróval.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	2
Ø	18 mm
Teljes hossz	340 mm
Spirálhossz	200 mm
Szerszámananyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Max
Termék fajtája	Kőzetfúró

