

Garant**Drótkötélvágó olló, Teljes hossz: 190mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	731500 190
GTIN	4045197293404
Árucikk kategória	71B

Leírás**Kivitel:**

Erős alak, teljes egészében süllyesztékben kovácsolt acélból. Csavarozott illesztéssel és nyitórugóval. Élkeménység 64 HRC. Szárak vékony PVC bevonattal.

Felhasználás:

Drótkötelek, többeres kábelek stb. vágásához.

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális acél, olajban edzett.

Műszaki leírás

Drótkötélhez / köracélhoz, lágy, Ø	8 mm
Teljes hossz	190 mm
Drótkötelekhez (max. 1600 N/mm ²) Ø	5 mm
Köracélhoz (max. 1200 N/mm ²) Ø	4 mm
Termék fajtája	Vágó fogó

Tartozék

Tartalék rugó

731501