



Kábelvágó 2K markolattal VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 165mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	730350 165
GTIN	4003773039648
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Markolat **1000 Voltig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt.**

Többkomponensű anyaggal bevont száruk. Fej sarló alakú éllel. Krómozott olló. Simán és tisztán vág préselés nélkül.

Felhasználás:

Vörösréz és alumínium kábelek vágásához.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt.

Műszaki leírás

Teljes hossz	165 mm
Vágási teljesítmény	50 mm ²
Max. vágásteljesítmény Ø	15 mm
Becsípődés-védelem	igen
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyel	Többkomponensű markolat
Működtetés	mechanikus, egykezes
Alapanyag	Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett

Felület	krómozott
nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Olló