



Drótkötélvágó olló, Teljes hossz: 190mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	731550 190
GTIN	4003773040651
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Erős alak, teljes egészében süllyesztékben kovácsolt acélból. Csavarozott illesztéssel és nyitórugóval. Élkeménység 64 HRC. Szárak vékony PVC bevonattal. Belül elhelyezkedő nyitórugóval és reteszelőkarral. Két beépített préselő profillal bowdenház zárósapkával és drótkötél érvéghüvellyel.

Felhasználás:

Drótkötelek, többeres kábelek stb. vágásához.

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális acél, olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	190 mm
Köracélhoz (max. 1200 N/mm ²) Ø	4 mm
Zongorahúr Ø-höz	2,5 mm
Drótkötelekhez (max. 1600 N/mm ²) Ø	5 mm
Termék fajtája	Vágó fogó