



Kábelvágó 2K markolattal VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	730350 200
GTIN	4003773026761
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Markolat **1000 Voltig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt.**

Többkomponensű anyaggal bevont száruk. Fej sarló alakú élekkel. Krómozott olló. Simán és tisztán vág préselés nélkül.

A kettős él következtében különösen nagy vágási kapacitás.

Felhasználás:

Vörösréz és alumínium kábelek vágásához.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt.

Műszaki leírás

Max. vágásteljesítmény Ø	20 mm
Teljes hossz	200 mm
Vágási teljesítmény	70 mm ²
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyel	Többkomponensű markolat
Működtetés	mechanikus, egykezes
Alapanyag	Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett
Felület	krómozott

nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Olló