



Keményfém fúrószár SDS-max, Ø×teljes hossz: 40X920mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	789200 40X920
GTIN	4002395316335
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

Speciális keményfém lapkageometria a hosszabb élettartam érdekében.

Erősebb hajlított hegy: precíz fúrás, nem csúszik le a felületről, agresszív betonacélban és gyors fúrási sebességű. PGM által tanúsított - igazoltan tiplikhez alkalmas precíz furatok, mind kémiai, mind fizikai horgonydűbelekhez. Nagy forgácselvezetők a gyors forgácstovábbítás érdekében, ezáltal kisebb súrlódás.

Négyszög keresztmetszetű fúrófej 16 mm Ø-től.

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúráshoz.

Figyelem:

> 500 mm hossz esetén legalább 150 mm mélyen végezzen (elsősorban azonos Ø-jű) előfúrást rövid fúróval.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	2
Spirálhossz	800 mm
Teljes hossz	920 mm
Ø	40 mm
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Max
Termék fajtája	Kőzetfúró

