



Kábelvágó áttétellel, Kábel Ø-höz: 52mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	731100 52
GTIN	4003773043942
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Ollófej sarló alakú vágókéssel és áttételes mechanizmussal (egykezes kezelés). A vágókés nem csúszik félre a kettős megvezetés következtében.

Felhasználás:

Alumínium és vörösréz kábelek tiszta darabolásához (sodorthoz is). Ne használja acélhuzalhoz, kemény alumíniumötvözetekhez, hidegen húzott vörösrézhez.

Alapanyag:

Speciális acél kés, acéllemez szár markolattal.

Figyelem:

Egyeres vezetékeknél a vágási kapacitás kb. 30 %-kal kisebb.

Műszaki leírás

Többeres vezeték, max.	380 mm ²
Teljes hossz	280 mm
Kábel Ø-höz	52 mm
Becsípődés-védelem	igen
Nyél	Többkomponensű markolat
Működtetés	mechanikus, egykezes, racsni elv szerinti

Alapanyag	Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett
Termék fajtája	Olló

Tartozék

Lengőkés csavarral és anyával Kábel Ø-höz 52 mm	731130 52
---	-----------