



Keményfém fúrósár SDS-max, Ø×teljes hossz: 16X340mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	789200 16X340
GTIN	4002395374144
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

Speciális keményfém lapkageometria a hosszabb élettartam érdekében.

Erősebb hajlított hegy: precíz fúrás, nem csúszik le a felületről, agresszív betonacélban és gyors fúrási sebességű. PGM által tanúsított - igazoltan tiplikhez alkalmas precíz furatok, mind kémiai, mind fizikai horgonydübelekhez. Nagy forgácselvezetők a gyors forgácstovábbítás érdekében, ezáltal kisebb súrlódás.

Négyszög keresztmetszetű fúrófej 16 mm Ø-től.

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához.

Figyelem:

> 500 mm hossz esetén legalább 150 mm mélyen végezzen (elsősorban azonos Ø-jű) előfúrást rövid fúróval.

Műszaki leírás

Spirálhossz	200 mm
Vágóélek száma Z	2
Teljes hossz	340 mm
Ø	16 mm
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Max
Termék fajtája	Kőzetfúró

