

**Keményfém fúrószer SDS-max, Ø×teljes hossz: 22X520mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 789200 22X520 |
| GTIN | 4002395374274 |
| Árucikk kategória | 76G |

Leírás**Kivitel:****Speciális keményfém lapkageometria a hosszabb élettartam érdekében.**

Erősebb hajlított hegy: precíz fúrás, nem csúszik le a felületről, agresszív betonacélban és gyors fúrási sebességű. PGM által tanúsított - igazoltan tiplikhez alkalmas precíz furatok, mind kémiai, mind fizikai horgonydübelekhöz. Nagy forgácselvezetők a gyors forgácstovábbítás érdekében, ezáltal kisebb súrlódás.

Négyszög keresztmetszetű fúrófej 16 mm Ø-től.

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához.

Figyelem:

> 500 mm hossz esetén legalább 150 mm mélyen végezzen (elsősorban azonos Ø-jű) előfúrást rövid fúróval.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Spirálhossz | 400 mm |
| Teljes hossz | 520 mm |
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Ø | 22 mm |
| Szerszámananyag | HM |
| Használat ütéssel / ütés nélkül | Ütvefúrás |
| Szár | SDS Max |
| Termék fajtája | Kőzetfúró |

