

LINDSTRÖM

Elektronikai ferde homlokcsípőfogó, FW, Teljes hossz: 108mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	726910 108
GTIN	7314150052547
Árucikk kategória	73M

Leírás**Kivitel:**

Keskeny alak pontos köszörülésű és indukciósan edzett éllel (63 – 65 HRC). Fehér műanyag markolatok elvezető anyagból, nyitórugóval. **ESD védett**. Speciális gyártású átmenő illeszték különösen hosszú érintkező felületekkel, játékmentes illeszték, ennek következtében a pofák rendkívül pontos tengelyirányú beigazítása biztosított.

Alapanyag:

Speciális golyóscsapágy-acél, süllyesztékben kovácsolt.

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. Ø	0,35 - 1,25 mm
Teljes hossz	108 mm
Fejszélesség	10,5 mm
Élhossz	15 mm
Fejhossz	8 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Vágóél	nagyon kis szögben vágás
Nyel	Műanyag markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett él (63 – 65 HRC).

Alapanyag	Speciális golyóscsapágy acél
Terméknév attribútum	FW
nyitórugóval	igen
Termék fajtája	Vágó fogó