



Elektronikai oldalcsípőfogó, hegyes fej, W, Teljes hossz: 125Hmm



Rendelési adatok

Rendelés száma	726440 125H
GTIN	4003773043720
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Hegyes alak erős vágóélel, speciálisan kemény huzalokhoz. Utánállítható csavaros illeszték. Fogó barnított, száruk műanyag bevonattal.

Szabvány:

DIN ISO 9654

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	125 mm
Fejszélesség	10,5 mm
Élhossz	14 mm
Vágásteljesítmény, acélhuzal, közepesen kemény	0,2 - 1 mm
Vágásteljesítmény, acélhuzal, kemény	0,2 - 0,6 mm
Vágóél	nagy szögben vágás
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Fejalak	hegyes
Szabvány	DIN ISO 9654

Nyel	Műanyag markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Felület	Barnított
Terméknév attribútum	W
nyitórugóval	igen
huzaltartóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó