

**Keményfém fúrószár SDS-max, Ø×teljes hossz: 25X320mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	789200 25X320
GTIN	4002395374328
Árucikk kategória	76G

**Leírás****Kivitel:****Speciális keményfém lapkageometria a hosszabb élettartam érdekében.**

Erősebb hajlított hegy: precíz fúrás, nem csúszik le a felületről, agresszív betonacélban és gyors fúrási sebességű. PGM által tanúsított - igazoltan tiplikhez alkalmas precíz furatok, mind kémiai, mind fizikai horgonydübelekhez. Nagy forgácselvezetők a gyors forgácstovábbítás érdekében, ezáltal kisebb súrlódás.

Négyszög keresztmetszetű fúrófej 16 mm Ø-től.

**Felhasználás:**

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához.

**Figyelem:**

> 500 mm hossz esetén legalább 150 mm mélyen végezzen (elsősorban azonos Ø-jű) előfúrást rövid fúróval.

**Műszaki leírás**

Ø	25 mm
Teljes hossz	320 mm
Vágóélek száma Z	2
Spirálhossz	200 mm
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Max
Termék fajtája	Kőzetfúró

