



## Elektronikai oldalcsípőfogó Super Knips® huzaltartóval, KW, Teljes hossz: 125mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	726590 125
GTIN	4003773035398
Árucikk kategória	73F

### Leírás

**Kivitel:**

Keskeny fej pontos köszörülésű élekkel, finom vágóélel. Szárak többkomponensű bevonattal, nyitórugóval.

**Szabvány:**

**DIN ISO 9654**

**Alapanyag:**

Rozsdamentes acélból (INOX).

### Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Vörösréz huzal max. Ø	0,2 - 1,6 mm
Fej szélesség	13,5 mm
Teljes hossz	125 mm
Élhossz	9 mm
Vágásteljesítmény, acélhuzal, közepesen kemény	0,2 - 1 mm
Vágóél	vágás nélkül
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Szabvány	DIN ISO 9654
Nyel	Többkomponensű markolat

Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 54 HRC).
Terméknév attribútum	KW
nyitórugóval	igen
huzaltartóval	igen
Termék fajtája	Vágó fogó