



Hornyos anya csavarozó, Penge Ø: 3mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	666600 3
GTIN	7610733086344
Árucikk kategória	63E

Leírás

Kivitel:

„Classic” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). Csőpenge különösen mély fejrészrel kiálló csavarfejekhez.

Felhasználás:

Hornyos anyaghoz a DIN 546 szerint.

Alapanyag:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, nikkelezett és krómozott felület.

Műszaki leírás

Pengehossz	60 mm
Penge Ø	3 mm
Lyuk Ø	1,5 mm
Teljes hossz	135 mm
Anyák	M1,2; M1,4
Csapvastagság a	0,4 mm
Sorozat	Classic
Profil	Hornyos anya
Termék fajtája	Csavarhúzó