



Elektronikai oldalcsípőfogó Super Knips® 60°-ban hajlított, KW, Teljes hossz: 125mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	726595 125
GTIN	4003773043096
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Keskeny fej pontos köszörülésű élekkel, finom vágóélel. Szárak többkomponensű bevonattal, nyitórugóval.

Szabvány:

DIN ISO 9654

Alapanyag:

Rozsdamentes acélból (INOX).

Műszaki leírás

Fejszélesség	13,5 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézvezeték max. Ø	0,2 - 1 mm
Teljes hossz	125 mm
Élhossz	5,5 mm
Vágásteljesítmény, acélvezeték, közepesen kemény	0,2 - 0,6 mm
Vágóél	vágás nélkül
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Hajlított fej	60 fok
Szabvány	DIN ISO 9654

Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 54 HRC).
Terméknév attribútum	KW
nyitórugóval	igen
huzaltartóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó