

LINDSTRÖM

Elektronikai oldalcsípőfogó, ovális fej, SFW, Teljes hossz: 113mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 726260 113 |
| GTIN | 7314150051199 |
| Árucikk kategória | 73M |

Leírás**Kivitel:**

Keskeny alak pontos köszörülésű, indukciósan edzett élekkel (63 – 65 HRC). Fekete felület a tükröződés csökkentése érdekében. Sárga műanyag markolatok elvezető anyagból, nyitórugóval. **ESD védett.** Beállítható precíziós csavaros illeszték a minimális súrlódás és az élek optimális tengelyirányú beállítása érdekében.

Alapanyag:

Nagyteljesítményű acél ötvözet, süllyesztékben kovácsolt, barnított.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------------------------|
| Fejszélesség | 12,5 mm |
| Vágásteljesítmény: Vörösrézhuza max. Ø | 0,2 - 1,6 mm |
| Teljes hossz | 113 mm |
| Élhossz | 12,5 mm |
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD |
| Vágóél | nagyon kis szögben vágás |
| Alapanyag | Nagyteljesítményű acél ötvözet |
| Fejalak | ovális |
| Nyél | Műanyag markolat |
| Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (63 – 65 HRC) |

| | |
|----------------------|------------------|
| Felület | fekete barnított |
| Terméknév attribútum | SFW |
| nyitórugóval | igen |
| Termék fajtája | Vágó fogó |