



## Hornyos anya csavarozó, Penge Ø: 4mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	666600 4
GTIN	7610733086351
Árucikk kategória	63E

### Leírás

**Kivitel:**

„Classic” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). Csőpenge különösen mély fejrészsel kiálló csavarfejekhez.

**Felhasználás:**

Hornyos anyákhoz a DIN 546 szerint.

**Alapanyag:**

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, nikkelezett és krómozott felület.

### Műszaki leírás

Pengehossz	70 mm
Anyák	M1,7; M2
Penge Ø	4 mm
Lyuk Ø	2,2 mm
Csapvastagság a	0,5 mm
Teljes hossz	155 mm
Sorozat	Classic
Profil	Hornyos anya
Termék fajtája	Csavarhúzó