



Elektronikai oldalcsípőfogó Super Knips[®], keskeny fej, KW, Teljes hossz: 125mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	726610 125
GTIN	4003773039778
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Keskeny fej pontos köszörülésű élekkel, finom vágóélel. Szárak többkomponensű bevonattal, nyitórugóval.

Szabvány:

DIN ISO 9654

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, barnított.

Műszaki leírás

Fejszélesség	12,5 mm
Teljes hossz	125 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuza max. Ø	0,2 - 1 mm
Élhossz	9 mm
Vágóél	vágás nélkül
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Fejalak	keskeny
Szabvány	DIN ISO 9654
Nyél	Többkomponensű markolat

Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC).
Felület	Barnított
Terméknév attribútum	KW
nyitórugóval	igen
huzaltartóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó