

LINDSTRÖM

**Elektronikai oldalcsípőfogó, ovális fej, SFW, Teljes hossz: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	726260 125
GTIN	7314150051328
Árucikk kategória	73M

**Leírás****Kivitel:**

Keskeny alak pontos köszörülésű, indukciósan edzett élekkel (63 – 65 HRC). Fekete felület a tükröződés csökkentése érdekében. Sárga műanyag markolatok elvezető anyagból, nyitórugóval. **ESD védett.** Beállítható precíziós csavaros illeszték a minimális súrlódás és az élek optimális tengelyirányú beállítása érdekében.

**Alapanyag:**

Nagyteljesítményű acél ötvözet, süllyesztékben kovácsolt, barnított.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	125 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuza max. Ø	0,3 - 2 mm
Fejszélesség	16 mm
Élhossz	16 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Vágóél	nagyon kis szögben vágás
Alapanyag	Nagyteljesítményű acél ötvözet
Fejalak	ovális
Nyél	Műanyag markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (63 – 65 HRC)

Felület	fekete barnított
Terméknév attribútum	SFW
nyitórugóval	igen
Termék fajtája	Vágó fogó