

VBW**Betonacélháló vágó, Teljes hossz: 950mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	737200 950
GTIN	4005887426901
Árucikk kategória	73L

Leírás**Kivitel:**

Erős speciális vágófej áttétellel, betonacélháló vágásához. Kovácsolt közdarab beállítócsavarral a kések pontos beállításához, rákovácsolt határoló ütközővel, festett csőszárral többkomponensű markolattal.

Felhasználás:

Szerkezeti acélhálók és köracélok vágásához 1600 N/mm² szakítószilárdságig.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél vágófej, induktívan edzett élek.

Alkatrész:

Tartalék vágófej 737210 sz. Tartalék csavar 737220 sz. Tartalék állítócsavar 737230 sz.

Figyelem:

Ø 8mm / 48 HRC vágásához többször után kell fogni.

Műszaki leírás

Teljes hossz	950 mm
Külön szálakhoz, max. 48 HRC ill. 1600 N/mm ²	6 mm
Dupla szálakhoz, max. 40 HRC ill. 1200 N/mm ² -	2×8 mm
Külön szálakhoz, max. 40 HRC ill. 1200 N/mm ²	9 mm
Külön szálakhoz, max. 19 HRC ill. 800 N/mm ²	11 mm
Termék fajtája	Vágó fogó

Tartozék

Tartalék csavar készlet, anyákkal 3 darabos Típus 950	737220 950
Tartalék késfej kompletten csavarokkal Teljes hossz 950 mm	737210 950
Tartalék állítócsavar anyával Típus 950	737230 950