



Csapszegvágó, Teljes hossz: 760mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	733300 760
GTIN	4003773066774
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Vágófej áttétellel és univerzális késekkel. A kés utánállítása az excentercsavarnak köszönhetően precíz és egyszerű. Rákovácsolt határoló ütköző kényelmes csillapítóval; porszórt csőszár többkomponensű markolattal.

Felhasználás:

Normál és nagy szilárdságú acélok vágásához 48 HRC szilárdságig (kb. 1600 N/mm² szakítószilárdság).

Alapanyag:

Króm vanádium nagyteljesítményű gyorsacél, indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).

Alkatrész:

733350 sz. tartalék késfej.

Műszaki leírás

Köracél max. 40 HRC ill. 1200 N/mm ² , max. Ø	9 mm
Köracél max. 19 HRC ill. 800 N/mm ² , max. Ø	11 mm
Teljes hossz	760 mm
Köracél max. 48 HRC ill. 1600 N/mm ² , max. Ø	8 mm
Alapanyag	Króm-vanádium nagyteljesítményű acél
Termék fajtája	Vágó fogó

Tartozék

Tartalék késfej kompletten csavarokkal Teljes hossz 760
mm

733350 760