

VBW**Csapszegvágó UNIBOLT®, Teljes hossz: 610mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 733500 610 |
| GTIN | 4005887563309 |
| Árucikk kategória | 73L |

Leírás**Kivitel:**

Vágófej áttétellel és univerzális késekkel. A kés utánállítása az excentercsavarnak köszönhetően precíz és egyszerű. Süllyesztékben kovácsolt, határoló ütközővel, rendkívül nagy ütközőterülettel; festett csőszárakkal.

Felhasználás:

Normál és nagy szilárdságú acélok vágásához 48 HRC szilárdságig (kb. 1600 N/mm² szakítószilárdság).

Alapanyag:

Speciális szerszámacél kés, indukcióval edzett élek.

Alkatrész:

734110 sz. tartalék késfej.

Műszaki leírás

| | |
|--|----------|
| Teljes hossz | 610 mm |
| Köracél max. 48 HRC ill. 1600 N/mm ² , max. Ø | 7 mm |
| Köracél max. 19 HRC ill. 800 N/mm ² , max. Ø | 9 mm |
| Köracél max. 40 HRC ill. 1200 N/mm ² , max. Ø | 8 mm |
| Vágási teljesítmény | <48 HR |
| határoló ütközővel | igen |
| Gyártó jelölése | UNIBOLT® |
| Vágóél | edzett |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Alapanyag | Speciális szerszámacél |
| Felület | pirosra festett |
| utánállító csavarral | igen |
| Termék fajtája | Vágó fogó |

Tartozék

| | |
|--|------------|
| Tartalék késfej kompletten csavarokkal Teljes hossz 610 mm | 734110 610 |
|--|------------|