

**VBW****Tartalék késfej kompletten csavarokkal, Teljes hossz: 950mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	737210 950
GTIN	4005887003003
Árucikk kategória	73L

## Leírás

**Alapanyag:**

Speciális szerszámacél vágófej, induktívan edzett élek.

**Alkalmazható:**

Betonacélháló vágó 737200 sz.

## Műszaki leírás

Külön szálakhoz, max. 19 HRC ill. 800 N/mm <sup>2</sup>	11 mm
Külön szálakhoz, max. 40 HRC ill. 1200 N/mm <sup>2</sup>	9 mm
Külön szálakhoz, max. 48 HRC ill. 1600 N/mm <sup>2</sup>	6 mm
Dupla szálakhoz, max. 40 HRC ill. 1200 N/mm <sup>2</sup> -	2×8 mm
Termék fajtája	Marófej

## Tartozék

Tartalék csavar készlet, anyákkal 3 darabos Típus 950	737220 950
---	------------

Tartalék állítócsavar anyával Típus 950

737230 950