



## Hasítékvéső hajlított szárral, Teljes hossz: 235mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	741450 235
GTIN	7610733220908
Árucikk kategória	73B

### Leírás

#### Kivitel:

Rendkívül karcsú és hajlított szár (26×7 mm) a **kéz nagyobb kényelme** és ezáltal a biztonságos munkavégzés érdekében. További, oldalsó vágóél kifejezetten hasítékok vágásához. Edzett és megeresztett. Egyenletesen edzett élek, többszöri utánélezés utánédzés nélkül lehetséges. A speciális **edzett ütőfej** megakadályozza a vágófej szétforgácsolását. **Különleges minőség**, vagyis rendkívül kemény hegy (kb. 59 HRC) kiváló szívósság mellett.

#### Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, vörös porszórt bevonat.

### Műszaki leírás

Oldalél hossza	30 mm
Vágóél szélesség	26 mm
Teljes hossz	235 mm
Súly	260 g
Termék fajtája	Véső

### Tartozék

Univerzális kézvédő vésőhöz	742810
-----------------------------	--------