



Hornyos anya csavarozó, Penge Ø: 2,5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	666600 2,5
GTIN	7610733086337
Árucikk kategória	63E

Leírás

Kivitel:

„Classic” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). Csőpenge különösen mély fejrészrel kiálló csavarfejekhez.

Felhasználás:

Hornyos anyákhoz a DIN 546 szerint.

Alapanyag:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, nikkelezett és krómozott felület.

Műszaki leírás

Teljes hossz	125 mm
Anyák	M1
Csapvastagság a	0,3 mm
Lyuk Ø	1,2 mm
Pengehossz	50 mm
Penge Ø	2,5 mm
Sorozat	Classic
Profil	Hornyos anya
Termék fajtája	Csavarhúzó