

VBW**Csőfogó, Cső Ø: 2coll**

Rendelési adatok

Rendelés száma	810100 2
GTIN	4005887266507
Árucikk kategória	83E

Leírás

Kivitel:

Svéd alak, 90°-ban hajlított, széles pofával. Teljes mértékben kovácsolt elveszíthetetlen állítócsavarral.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél; nemesített, inductívan edzett pofa.

Műszaki leírás

Cső Ø	2 coll
Teljes hossz	560 mm
Befogási tartomány	75,5 mm
Pofszög	90 fok
Gyártási eljárás	teljesen kovácsolt
Pofa nemesítés	Induktívan edzett
Fogó anyaga	Speciális szerszámacél
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó

Tartozék

Recés anya Típus 2	810520 2
--------------------	----------

