

VBW**Csőfogó, Cső Ø: 3coll**

Rendelési adatok

Rendelés száma	810100 3
GTIN	4005887266606
Árucikk kategória	83E

Leírás

Kivitel:

Svéd alak, 90°-ban hajlított, széles pofával. Teljes mértékben kovácsolt elveszíthetetlen állítócsavarral.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél; nemesített, inductívan edzett pofa.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	106 mm
Cső Ø	3 coll
Teljes hossz	685 mm
Pofszög	90 fok
Gyártási eljárás	teljesen kovácsolt
Pofa nemesítés	Induktívan edzett
Fogó anyaga	Speciális szerszámacél
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó

Tartozék

Recés anya Típus 2	810520 2
--------------------	----------

