

**Forstnerfúró, Fúró Ø: 35mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 795150 35 |
| GTIN | 9002696009450 |
| Árucikk kategória | 76H |

Leírás**Kivitel:**

Kétélű, hengeres szárral.

Speciális acél, normál felhasználáshoz fában történő fúráshoz, részben keményfában is. Az éles körbefutó él gondoskodik a kiszakadásmentes zsákfuratokról és ezzel egyidejűleg csökkenti a túlmelegedés veszélyét.

Felhasználás:

Kiszakadásmentes, mérettartó zsákfuratok, valamint körfuratok készítéséhez.

Szabvány:

DIN 7483 G

Műszaki leírás

| | |
|------------------|----------|
| Szárméret | 10×30 mm |
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Fúró Ø | 35 mm |
| Teljes hossz | 90 mm |
| Termék fajtája | Fafúró |

Tartozék

Fúró hosszabbító Szár Ø-höz 10 mm

795270 10