

**HOLEX****Sarokcsőfogó (könnyített kivitel), Cső Ø: 1.1/2coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	810400 1.1/2
GTIN	4045197167019
Árucikk kategória	82A

**Leírás****Kivitel:**

Svéd alak, 45°-ban hajlított, széles pofával. Teljes mértékben kovácsolt elveszíthetetlen állítócsavarral.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél; nemesített, induktívan edzett pofa.

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány	59 mm
Teljes hossz	425 mm
Cső Ø	1.1/2 coll
Pofszög	45 fok
Pofa nemesítés	Induktívan edzett
Fogó anyaga	Króm-vanádium acél
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó