

VBW**Csőfogó, Cső Ø: 4coll**

Rendelési adatok

Rendelés száma	810100 4
GTIN	4005887266705
Árucikk kategória	83E

Leírás

Kivitel:

Svéd alak, 90°-ban hajlított, széles pofával. Teljes mértékben kovácsolt elveszíthetetlen állítócsavarral.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél; nemesített, induktívan edzett pofa.

Műszaki leírás

Cső Ø	4 coll
Teljes hossz	815 mm
Befogási tartomány	129 mm
Pofszög	90 fok
Gyártási eljárás	teljesen kovácsolt
Pofa nemesítés	Induktívan edzett
Fogó anyaga	Speciális szerszámacél
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó