

HOLEX**Csőfogó (könnyített kivitel), Cső Ø: 1.1/2coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	810200 1.1/2
GTIN	4045197166982
Árucikk kategória	82A

Leírás**Kivitel:**

Svéd alak, 90°-ban hajlított, széles pofával. Teljes egészében kovácsolt elveszíthetetlen állítócsavarral.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél; nemesített, induktívan edzett pofa.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	59 mm
Cső Ø	1.1/2 coll
Teljes hossz	410 mm
Pofszög	90 fok
Gyártási eljárás	teljesen kovácsolt
Pofa nemesítés	Induktívan edzett
Fogó anyaga	Speciális szerszámacél
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó